




技术要求: 将电阻器(21)包裹在热缩套管中。

22	WG-D2*RU-0.25-15KΩ±1%	电阻器	1			
21	WG-DX*MM2464-20MMGX-28x0.16	平行塑胶线	300			号线Z1,Z2 单位mm
20	WG-HTD*UT2.5-4	接线端子	9			
19	WG-HTD*SLHT-6.3	塑料护套	4			
18	WG-HTD*JCK-6.3	矩形插口	4			
17	WG-HTD*RGTC-φ3.5	热缩套管	100			共5层,每层长20
16	WG-DX*TXLDX-1×1.13	铜芯聚烯烃线	140			号线P 单位mm
15	WG-DX*TXLDX-1×1.13	铜芯聚烯烃线	140			号线O 单位mm
14	WG-DX*TXLDX-1×1.13	铜芯聚烯烃线	140			号线N 单位mm
13	WG-DX*TXLDX-1×1.13	铜芯聚烯烃线	140			号线M 单位mm
12	WG-DX*TXLDX-1×1.13	铜芯聚烯烃线	80			号线L 单位mm
11	WG-DX*TXLDX-1×1.13	铜芯聚烯烃线	100			号线K 单位mm
10	WG-DX*AF250 19×0.37	耐高温线	300			号线J 单位mm
9	WG-DX*AF250 19×0.37	耐高温线	200			号线I 单位mm
8	WG-DX*UL1617-17AWG(BROWN)	铜芯 PVC 连接线	160			号线H 单位mm
7	WG-DX*UL1617-17AWG(BLUE)	铜芯 PVC 连接线	140			号线G 单位mm
6	WG-DX*UL1617-17AWG(BROWN)	铜芯 PVC 连接线	140			号线F 单位mm
5	WG-DX*UL1617-17AWG(BLUE)	铜芯 PVC 连接线	80			号线E 单位mm
4	WG-DX*UL1617-17AWG(BROWN)	铜芯 PVC 连接线	70			号线D 单位mm
3	WG-DX*UL1617-17AWG(BLUE)	铜芯 PVC 连接线	120			号线C 单位mm
2	WG-DX*UL1617-17AWG(BROWN)	铜芯 PVC 连接线	90			号线B 单位mm
1	WG-DX*MM1015-17AWG(YELLOW)(GREEN)	铜芯 PVC 连接线	150			号线A 单位mm
序号	代号	名称	数量	材料	备注	
标记	外敷	更改文件号	签字	日期	96.01.967.01S	
设计		标准化				
校对		审定				
审核		版本号	2			
工艺		日期				
			共	页		第
宁波戴维医疗器械股份有限公司						电气接线图(无板调节)
YDW-II-JX-00(TS)(WJTJ)						